



8886

Ruban adhésif «stretch» de haute performance

Information de produit	Etablie: 09/01
	Modifiée:

Description

- Le ruban no 8886 est un ruban adhésif de haute performance, transparent et allongeable avec un support en polyéthylène.
- Il a été développé pour tenir, lier et renforcer des marchandises et des emballages pendant le transport interne.

Construction

Support: polyéthylène hautement allongeable

Adhésif: Hotmelt exempt de solvants (caoutchouc/résine synthétique)

Caractéristiques physiques

(valeurs moyennes, non destinées à l'établissement de spécifications)

Epaisseur du support	0,15 mm
Epaisseur totale (ASTM D-3652)	0,18 mm
Pelage sur acier (ASTM D-3330)	6,1 N* / 10 mm largeur du ruban
Résistance à la rupture (ASTM D-3759)	49 N* / 10 mm largeur du ruban
Allongement à la rupture (ASTM D-3759)	720 %

* 1 N (Newton) = 102 g



3M (Schweiz) AG
Scotch Klebebänder, Klebstoffe
und Kennzeichnungssysteme
Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon



8886

Ruban adhésif «stretch» de haute performance

Mode d'application

Les surfaces à coller doivent être propres, sèches et exemptes de poussière.

La température de collage idéale est la température ambiante. Des températures d'application au-dessous de +10°C ne sont pas recommandées. Cependant, une fois appliqué, des températures plus basses n'ont plus d'effet sur la qualité du collage.

Une pression momentanée optimale permet un contact sur toute la surface et procure ainsi des conditions idéales pour un collage parfait.

Pour une application propre le dérouleur manuel H-61 est à disposition.

Utilisations

- Lier des cartons pour le stockage interne
- Renforcer des cartonnages
- Lier des tubes, tuyaux plastiques, barres métalliques etc.
- Lier des paquets pour l'envoi par poste
- Fermer des emballages alimentaires
- Sceller des emballages en mousse
- Tenir des cartons sur palettes

Stockage

Le temps de stockage d'un ruban adhésif sous forme de rouleau s'élève à environ 12 mois. Il est recommandé de conserver les rouleaux dans leur emballage d'origine à température ambiante (environ +18°C) et sous une humidité relative de l'air d'environ 50 %.

Remarques

Nous tenons à votre disposition des échantillons pour vos propres tests. Nos spécialistes sont toujours prêts à vous conseiller lors de problèmes spéciaux. Des tests avec votre matériel peuvent être effectués dans nos laboratoires.

Les données qui précèdent résultent de recherches approfondies; elles correspondent à l'état actuel de nos expériences. Un test effectué par vous-même pourra vous persuader de l'excellente qualité de nos produits et vous permettra de déterminer si le produit convient à votre usage. Notre responsabilité éventuelle se limite exclusivement à la valeur du produit. Nous ne répondons aucun cas de dommages résultant directement ou indirectement de l'emploi en général, de l'emploi défectueux ou de l'emploi à un autre usage que celui auquel nos produits sont ordinairement destinés. Aucune personne n'est autorisée à donner en notre nom des recommandations ou des assurances dont le contenu dépasse celui des présentes informations.



3M (Schweiz) AG
Scotch Klebebänder, Klebstoffe
und Kennzeichnungssysteme

Eggstrasse 93

8803 Rüschlikon

Tel. 044 724 91 21/72/31, Fax 044 724 90 68