



8345 (3840)

Verpackungsklebeband wiederverschliessbar/ wiederentfernbar und für Multipacks

Produkt-Information

Erstellt: 01/94

Geändert: 02/04

Beschrieb / Merkmale

- Das Band Nr. 8345 ist ein hochleistungsfähiges Verpackungsklebeband bestehend aus einem biaxial ausgerichteten Polypropylen-Träger und einem Lösemittelklebstoff (natürlicher Gummi-Harz).
- Der widerstandsfähige ScotchPro™ Polypropylenträger ist abriebfest und feuchtigkeitsbeständig.
- Der Klebstoff garantiert eine gute Haftung und lässt sich gleichzeitig von vielen Oberflächen ohne Rückstände und Beschädigung derselben wieder entfernen.
- Das Band Nr. 8345 wurde speziell für wiederverschliessbare/wiederentfernbare Anwendungen und für die Herstellung von Multipacks (z.B. Aktionen 3 für 2) entwickelt.

Aufbau

Träger: Biaxial ausgerichtetes ScotchPro™ Polypropylen, transparent

Klebstoff: Auf Lösemittelbasis (natürlicher Gummi-Harz)

Physikalische Merkmale

(Durchschnittswerte, nicht für Spezifikationen bestimmt)

Trägerdicke (AFERA 4006)	0,05 mm
Gesamtdicke (AFERA 4006)	0,07 mm
Klebkraft auf Stahl (AFERA 4001)	0,8 N* / 10 mm Bandbreite
Klebkraft auf Polyäthylen (AFERA 4001 modifiziert)	0,2 N* / 10 mm Bandbreite
Bruchlast (AFERA 4004)	65 N* / 10 mm Bandbreite
Bruchdehnung (AFERA 4004)	100 %

* 1 N (Newton) = 102 g

Bitte wenden



8345 (3840)

Verpackungsklebeband wiederverschliessbar/wiederentfernbar und für Multipacks

Verarbeitungshinweise

Die zu verklebenden Oberflächen müssen sauber, trocken und staubfrei sein.

Die ideale Verklebungstemperatur liegt bei Raumtemperatur. Applikationstemperaturen von unter +10°C werden nicht empfohlen. Einmal aufgebracht, haben niedrigere Temperaturen keinen Einfluss mehr auf die Qualität der Verbindung.

Ein optimaler momentaner Andruck vermittelt einen vollflächigen Kontakt zur Oberfläche und schafft so die Voraussetzung für eine perfekte Verbindung.

Für eine saubere Verarbeitung stehen diverse Handabroller und Applikatoren zur Verfügung.

Lagerhaltung

Die Lagerzeit eines Klebebandes in Rollenform beträgt ca. 12 Monate. Die Lagerung sollte bei Raumtemperatur (+18°C - +21°C) und ca. 50 % relativer Luftfeuchtigkeit in Originalverpackung erfolgen.

Bemerkungen

Das Band Nr. 8345 ist auch bedruckt lieferbar

Muster für eigene Tests stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bei der Lösung spezieller Probleme stehen Ihnen die Ingenieure unserer Anwendungstechnik zur Verfügung. Tests mit Ihrem Material führen wir gerne in unseren Labors durch.

Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; sie entsprechen dem Stande unserer Erfahrungen. Ein eigener Versuch wird Sie von den hervorragenden Eigenschaften des 3M-Produktes überzeugen; prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert des 3M-Produktes als solchen. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder spezielle Art der Verwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes, übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.

3M (Schweiz) AG
Scotch Klebebänder, Klebstoffe
und Kennzeichnungssysteme

Eggstrasse 93

8803 Rüschlikon

Tel. 044 724 91 21/72/31, Fax 044 724 90 68